

ВЫГОДНОЕ РЕШЕНИЕ для расходных материалов подходящих к ПЛАЗМОТРОНУ ESAB® PT-600

РЕШЕНИЕ THERMACUT = СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ

за счет использования короткого электрода производства THERMACUT вместо стандартного длинного электрода

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Более низкая цена
- Простота в использовании – Plug & Play (не требуется специальная настройка системы)
- Производительность сопоставима с электродами Silver-PRO




ОРИГИНАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ (ВЫШЕ) ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ THERMACUT (НИЖЕ)



ВЫГОДНОЕ РЕШЕНИЕ для расходных материалов подходящих к ПЛАЗМОТРОНУ ESAB® PT-600

КАК ЗАМЕНИТЬ ОРИГИНАЛЬНУЮ КОНФИГУРАЦИЮ НА НАШЕ РЕШЕНИЕ:

1. Извлеките стандартный держатель электрода с помощью ключа # 0558004611 или ключа THERMACUT # T-11202. Выступы на ключе должны попасть в пазы на держателе.
2. Для установки нового держателя электрода производства THERMACUT используйте ключ #0558003918.



ПРИМЕЧАНИЕ: Перед сборкой нанесите тонкий слой силиконовой смазки T-0994 на все уплотнительные кольца, чтобы избежать утечки.

THERMACUT®, FHT-EX® и EX-TRAFIRE® ЯВЛЯЮТСЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ КОМПАНИИ THERMACUT S.R.O. И МОГУТ БЫТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И/ИЛИ ДРУГИХ СТРАНАХ. ВСЕ ДРУГИЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ. КОМПАНИЯ THERMACUT НИКАК НЕ СВЯЗАНА С ESAB®.